

カゴ付き樹脂台車 300kg

# 取扱説明書

【品番】FD300AM

この度は「カゴ付き樹脂台車 300kg (FD300AM)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

\* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

\* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(M A I L) info@kikaiya.com

## ■はじめに

---

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。  
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## ■安全に関する表示について

---

|                                                                                              |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 誤った方法で使用する、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## ■製品使用上のご注意

---

### **警告**

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 本製品は水平移動専用です。
- 積載後に吊り上げたりしないでください。
- 荷物は均等に載せ、最大積載荷重を超えないでください。
- 上に乗ったり、押して遊んだりしないでください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 傾斜地で保管、放置しないでください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

## ■製品仕様

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| サイズ   | W895×D590×H850mm                              |
| 本体重量  | 24kg                                          |
| 積載能力  | 均等荷重 300kg                                    |
| 車輪    | エラストックラバー車輪(サイズ:125φ×29mm)<br>固定車輪×2個／自在車輪×2個 |
| 材質    | ・取っ手部分 スチール:塗装<br>・金網カゴ部分 スチール:メッキ加工          |
| 梱包サイズ | 910×615×200mm(梱包重量 26kg)                      |

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

## ■製品説明

- カゴ付台車は積み重ねにくい物や不安定な物を保管したり移動するのにオススメです
- 一面の金網が開閉式(2段階)なので、荷物の出し入れの際にとっても便利です
- 2段階開けると荷台とほぼフラットになり、大きな荷物や重い物の出し入れも楽に行えます
- 荷台表面はギザギザの滑り止め加工ゴム付(4か所)
- 底面は樹脂製により水や錆に強く強度があります

### ▼エラストックラバー車輪の特徴

- ・適度な弾力性があり、摩耗に強く転がり抵抗が少ない
- ・耐油性/耐摩耗性に優れ床面を汚さない
- ・床に車輪跡がつきません
- ・転がり時の走行音がゴロゴロいわず静かです

Size 【単位:約mm】





## ■パーツ一覧



- 床板 1 枚
- 金網 4 枚
  - 側面用 2 枚
  - 背面用 1 枚
  - 開閉式用 2 枚
- ハンドル 2 本
- 自在キャスター 2 個
- 固定キャスター 2 個
- 取り付け部品一式

※組み立てには工具が必要です

### 組立てに便利な工具



- プライヤー ● マイナスドライバー
- スパナ (14mm、17mm) など

## ■組み立て手順

### ①キャスターの取付け

- 付属のネジで床板にキャスターを取り付けます



※スパナ 14mm使用

※ロックナットですので、必ず工具を使用して締めてください(手では途中までしか締めることができません)

### ②カゴ部分の取付け

1. 赤丸 6箇所を、プライヤー等を使い付属の止め具で固定します




※プライヤーで指を挟まないよう十分注意してください。



2. 固定したカゴ部分をキャスターを取り付けた台車の上に置き、上から固定金具を置きます。  
※扉の開閉は左右どちらでも取り付け可能です



3. ハンドル部分を固定金具の上から通すようにして挿し込みます。(内側の穴)  
ハンドルの外側にある中央の穴にボルトを挿し込みます。



4. 裏からワッシャー・ナットでハンドルと、先程挿し込んだボルトを締めます。 ※スパナ 17mm使用



全てのナット・ボルトを  
本締めして完成

※ロックナットは必ず工具を  
使用して締めてください