

## ターニングラジラスゲージ 取扱説明書

【品番】 TRG-2

この度は、KIKAIYA「ターニングラジラスゲージ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく組立て安全にご使用ください。
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

# 「ご注意」

適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ安全な作業をしていただく為、ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してからご使用ください。

本機を本来の使用用途以外の目的では使わないでください。(本製品の改造はしないでください)

本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上の注意や製品仕様などは改良の為、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

## ■開封時

商品が届きましたら、ただちに開封し次の項目を確認してください。

- ✓ ご注文商品と仕様に違いがないか。
- ✓ 本体に不備・異常がないか。

万一不具合(パーツ品の欠品、破損、動作不良等)が発見された場合は、すぐに販売店へご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

## ■調査及び修理をご依頼の前に

\* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

\* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

### 安全・使用上の注意事項

- ご使用前には本体に破損(割れや亀裂)がないか確認をしてからご使用ください。
- 使用中に破損が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。
- お子様が手を触れない場所で使用や保管をしてください。可動部に手や指を挟むと危険です。
- 作業に適した服装(手袋・安全靴等)でご使用ください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。
- 防水仕様ではございません。濡れないようにしてください。

# 「仕様」

商 品 名	ターニングラジアスゲージ
品 番	TRG-2
重 量	5.5kg(1 個)
耐 荷 重	2000kg(2 個合計)、輪重 1000kg まで
切 れ 角	50 度
ターンテーブル径	335mm
床面からプレート上面までの厚み	47mm

# 「使用方法」(切れ角の測定)

- ① フロント左右のタイヤを同時に、製品(ラジアスゲージ)のターンテーブルに載せて車を固定する。
- ② ハンドルを左または右にいっぱいに切った時のゲージの目盛を計測する。
  - \*ゲージの示す値の左右差が4~5度以内であれば正常と判断できます。
  - \*4~5度以上に差がある場合は、アライメントの調整が必要となります。

## ! 重 要

- ・測定はフットブレーキを効かせた状態で行う。
- ・測定時に前輪タイヤがフレームやサスペンションパーツなどと干渉していない事を確認する。

# SIZE



床からプレート上面までの厚み **47mm**